

# Inhaltsverzeichnis der Produktdokumentation

bereitgestellt unter:

[www.h2on.de](http://www.h2on.de) **Download Produktinfoblätter**

<b>Betrifft:</b>	Übersicht über die Produktdatenblätter und -hinweise
<b>Erstellt von:</b>	H2on GmbH
<b>Version vom:</b>	23.02.18
<b>Dokument als WORD – Datei:</b>	Bitte anfordern
<b>Wichtiger Hinweis:</b>	Es ist jeweils die aktuelle Fassung zu verwenden, ersichtlich am Datum der letzten Aktualisierung

## Nach Nummern

Nr.	Titel	Abkürzung Stichwort - Artikel
0	<b>Allgemeine Sicherheitsbestimmungen</b>	<b>Mitgeltend für alle Produkte !</b>
1	QuickChange Filterwechsel	QC
2	Hähne: Sicherheitshähne mit Druckfreischaltung	HA-safety
3	Hähne: Kompakthahn Standard und Design: Installation	Ha-St Ha-Des
4	Steckverbinder, Quickfittinge, Bedienung	QF
5	Anschlussventil für Filteranlagen	GAV
6	Hähne: Sicherheitshahn mit Druckfreischaltung + Freiem Auslauf	HA-safe-FREE
7	QuickChange Überbrückungsadapter	PLUG
8	Nitratfilter	
9	QuickChange Regeneration von QC Filtern	Enthärter
10	Osmoseanlage: QC OSMO Produktdatenblatt	OSMO
11	Osmoseanlage: QC OSMO Bedienung	OSMO
12	Osmoseanlage: Morion incl. Bedienung	Morion
13	Freier Spülwasserabfluss	FSWA
14	Osmoseanlagen: Directflow DF 500er Serie	Directflow
15	Filter-Träger ALU und PE	F i T
16	OSMOSE directflow: Optimierung und Vergleich	Vergleich Directflow
17	Auftischfilter QC	QC AT
18	QuickChange pHPlus Remineralisation	K7M
19	Filtergehäuse AQUAPHOR 10"	10" Gehäuse
20	Viking Edelstahlserie	Viking
22	Auftischfilter QuickChange Bedienungsanleitung	QC AT
23	Quick Change Serie AQUAPHOR	<b>Mitgeltend für die gesamte Quick-Change Serie</b>
25	Aktivkohleblöcke AQUAPHOR 10"	AQUALEN®
26	Aktivkohleblöcke AQUALEN® mit Membran 10"	MiCa
27	QuickChange Enthärtung	KH / K1-04
28	Mobile Filter: Teil 1 MIKROmobil	Mobil 1
29	Osmose: Spülwasserablauf Standard incl. Keimsperr	SWA
30	Osmoseanlagen: Directflow DF 1000 GPD	Directflow
31	Mobile Filter: Teil 2 Osmosefiltration OSMObil	Mobil 2
32	QuickChange Teststand	Demo / Vorführstand
33	Aktivkohlefilter Schadstoffrückhalt AQUALEN®	Schadstoffe
34	Sprühdesinfektion	Desinfektion
35	Osmosemembran 300 GPD	300 GPD

36	Rohrbelüfter und Rohrunterbrecher	RB, RU, Sicherungsarmaturen
37	Eingangsventil	EGV
38	Mikrofeld-Gewebe	ES Geflecht / Gewebe
39	Multifunktionaler Duschkopf	Dusche
40	Flexschlauch zum Direktanschluss 1/4"+ QC - Filtern	Flexschlauch
41	Steckverbinder zum Anschluss von 8mm Schläuchen an QC - Filter	Steckverbinder
42	entfällt	
43	Durchflussermittlung QuickChange Filter K7B und InlineSterilfilter ISF	Durchflusswerte
44	entfällt	
45	entfällt	
46	Osmosemembran 500 GPD	500 GPD
47	Hähne: Edelstahl mit Auslaufgewinde M22	Ha-Es
48	Kannenfilter	Kannenfilter
49	Filtergehäuse 10" PT-Serie	10" Gehäuse
50	Auftischfilter AQUAPHOR Modern	Auftischfilter modern
51	Schnellkupplungen	Schnellkupplung
52	Pumpen, elektrisch	Elektrische Pumpen
53	Inline-Sterilfilter ISF-MM	ISF MikroMax
54	Wasserstopp, Leckageschutz AS-Modelle	Aquastopp
55	Hahnfilter AQUAPHOR Topaz	Topaz
56	Inline-Sterilfilter ISF 34	ISF34
57	Mobile Filter: Filterflasche Travel-BOTTLE	Mobil 3
58	Mobile Filter: Travel-PROTEKTOR	Mobil 4
59	Ultrafiltration	UF
60	entfällt	
61	Osmoseanlage RO-31	Osmose
62	Osmoseanlage RO-31 Bedienungsanleitung	Osmose
63	Edelstahlgehäuse für Wasserfilteranlagen	Edelstahl
64	Inline-Sterilfilter ISF 5x2 und Varianten	ISF 5x2
65	Kupplung UniFit	
66	Big Filter 20" 10" x 4 1/2"	Big Filter
67	Inline-Sterilfilter HighFlow, große Ausführung	MPOE
68	Filtergehäuse AQUAPHOR 10" TRIO	10" TRIO
69	10" Sterilfilter High Flow im 10" Gehäuse	10" MF
70	Inline-Sterilfilter ISF-POM	ISF-POM
71	Mischarmatur mit Druckfreischaltung für Wasserfilter	M&D Hahn

### Nach Alphabet

Nr.	Titel	Abkürzung Stichwort - Artikel
69	10" Sterilfilter High Flow im 10" Gehäuse	10" MF
26	Aktivkohleblöcke AQUALEN® mit Membran 10"	MiCa
25	Aktivkohleblöcke AQUAPHOR 10"	AQUALEN®
33	Aktivkohlefilter Schadstoffrückhalt AQUALEN®	Schadstoffe
0	<b>Allgemeine Sicherheitsbestimmungen</b>	<b>Mitgeltend für alle Produkte !</b>
5	Anschlussventil für Filteranlagen	GAV
50	Auftischfilter AQUAPHOR Modern	Auftischfilter modern
17	Auftischfilter QC	QC AT
22	Auftischfilter QuickChange Bedienungsanleitung	QC AT
66	Big Filter 20" 10" x 4 1/2"	Big Filter
43	Durchflussermittlung QuickChange Filter K7B und InlineSterilfilter ISF	Durchflusswerte

39	Duschkopf, multifunktional	Dusche
63	Edelstahlgehäuse für Wasserfilteranlagen	Edelstahl
37	Eingangsventil	EGV
42	entfällt	
44	entfällt	
45	entfällt	
60	entfällt	
49	Filtergehäuse 10" PT-Serie	10" Gehäuse
19	Filtergehäuse AQUAPHOR 10"	10" Gehäuse
68	Filtergehäuse AQUAPHOR 10" TRIO	10" TRIO
15	Filter-Träger ALU und PE	F i T
40	Flexschlauch zum Direktanschluss 1/4" + QC - Filtern	Flexschlauch
13	Freier Spülwasserabfluss	FSWA
47	Hähne: Edelstahl mit Auslaufgewinde M22	Ha-Es
3	Hähne: Kompakthahn Standard und Design: Installation	Ha-St Ha-Des
6	Hähne: Sicherheitshahn mit Druckfreischaltung + Freiem Auslauf	HA-safe-FREE
2	Hähne: Sicherheitshähne mit Druckfreischaltung	HA-safety
71	Hähne: Mischaramtur mit Druckfreischaltung	M&D Hahn
55	Hahnfilter AQUAPHOR Topaz	Topaz
56	Inline-Sterilfilter ISF 34	ISF34
64	Inline-Sterilfilter ISF 5x2 und Varianten	ISF 5x2
53	Inline-Sterilfilter ISF-MM	ISF MikroMax
67	Inline-Sterilfilter High Flow, große Ausführung	ISF MPOE
70	Inline-Sterilfilter ISF-POM	ISF-POM
48	Kannenfilter	Kannenfilter
65	Kupplung UniFit	
38	Mikrofeld-Gewebe	ES Gewebe / Geflecht
28	Mobile Filter: Teil 1 MIKROmobil	Mobil 1
31	Mobile Filter: Teil 2 Osmosefiltration OSMobil	Mobil 2
58	Mobile Filter: Travel-PROTEKTOR	Mobil 4
8	Nitratfilter	
16	OSMOSE directflow: Optimierung und Vergleich	Vergleich Directflow
29	Osmose: Spülwasserablauf Standard incl. Keimsperre	SWA
61	Osmoseanlage RO-31	Osmose
62	Osmoseanlage RO-31 Bedienungsanleitung	Osmose
12	Osmoseanlage: Morion incl. Bedienung	Morion
11	Osmoseanlage: QC OSMO Bedienung	OSMO
10	Osmoseanlage: QC OSMO Produktdatenblatt	OSMO
14	Osmoseanlagen: Directflow DF 500er Serie	Directflow
35	Osmosemembran 300 GPD	300 GPD
46	Osmosemembran 500 GPD	500 GPD
30	Osmoseanlagen: Directflow DF 1000 GPD	Diretflow
52	Pumpen, elektrisch	Elektrische Pumpen
23	Quick Change Serie AQUAPHOR	<a href="#">Mitgeltend für die gesamte Quick-Change Serie</a>
27	QuickChange Enthärtung	KH / K1-04
1	QuickChange Filterwechsel	QC
18	QuickChange pHPlus Remineralisation	K7M
9	QuickChange Regeneration von QC Filtern	Enthärter
32	QuickChange Teststand	Demo / Vorführstand
7	QuickChange Überbrückungsadapter	PLUG
36	Rohrbelüfter und Rohrunterbrecher	RB, RU, Sicherungsarmaturen
51	Schnellkupplungen	Schnellkupplung
34	Sprühdesinfektion	Desinfektion
41	Steckverbinder zum Anschluss von 8mm Schläuchen an QC - Filter	Steckverbinder

4	Steckverbinder, Quickfittinge, Bedienung	QF
59	Ultrafiltration	UF
20	Viking Edelstahlserie	Viking
54	Wasserstopp, Leckageschutz AS-Modelle	Aquastopp